



RM 2

**Beschreibung**

Platzsparender Rollenmischer mit sanfter Kipp- und Rollbewegung

**Lieferumfang Grundgerät**

Basisgerät einschließlich 6 herausnehmbarer Kunststoffrollen und Auffangwanne

**Technische Daten**

Schüttelbewegung:	rotierend, wippend
Schüttelfläche:	200 x 300 mm
Abmessungen Rollen:	300 x Ø 32 mm
Anzahl der Rollen:	6 Stück
Max. Beladung:	2 kg
Drehzahl-Bereich:	5 - 80 min <sup>-1</sup> , in 5er Schritten
Wippwinkel:	3° fix
Hub am Rollenende:	15 mm
Laufzeit:	0 - 99 h 59 min / Dauerbetrieb
Elektrischer Anschluss:	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Schutzart:	IP 21
Leistungsaufnahme:	max. 6 W
Wärmeabgabe:	ca. 0,5 - 2 W
Umgebungstemperatur:	5°C bis 45°C
Zulässige Feuchte:	~ 85 % (nicht kondensierend)
Außenmaße (B x T x H):	244 x 465 x 115 mm
Gewicht:	7,3 kg

**Beladungsmöglichkeiten**

Geeignet für alle gängigen Röhrchengrößen, Flaschen und sonstige Universalgefäße bis 80 mm Durchmesser durch herausnehmbare Rollen

**Zubehör / Accessories // Aufsätze / Rack Systems**



**Überkopf Aufsatz**

Nr. 0060 003

mit 12 Bohrungen à Ø 29,5 mm (andere Bohrungen auf Anfrage)

**Overhead Rack**

No. 0060 003

with 12 drillings à Ø 29,5 mm (other drillings on request)

**RM 2**

Nr. / No. 6138 000



**Description**

Space saving tube roller with gentle tilting and rotating motion

**Basic equipment**

Basic device with 6 removable plastic rolls and spill tray

**Technical Data**

Motion:	rotating, tilting motion
Shaking platform:	200 x 300 mm
Dimensions of rolls:	300 x Ø 32 mm
Number of rolls:	6 pc
Max. load:	2 kg
Shaking speed:	5 - 80 rpm, in steps of 5
Angle of tilt:	3° fixed
Stroke at end of rolls:	15 mm
Runtime:	0 - 99 h 59 min / continuous
Electrical supply:	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Enclosure protection:	IP 21
Power consumption:	max. 6 W
Heat emission:	approx. 0.5 - 2 W
Ambient temperature:	5°C to 45°C
Relative humidity:	~ 85 % (non-condensing)
Dimensions (w x d x h):	244 x 465 x 115 mm
Weight:	7.3 kg

**Loading Capacity (Examples)**

Suitable for all standard tube sizes, flasks and universal vessels up to 80 mm in diameter thanks to removable rolls



Für eine einfache Reinigung können die Kunststoffrollen (Nr. 0060 002) und die Auffangwanne (0016 416) herausgenommen werden.

For easy cleaning the plastic rolls (no. 0060 002) as well as the spill tray (no. 0016 416) can be removed.